



关注 SATO 微信

# CZ408/412

## 4英寸抗菌热敏·热转印紧凑型桌面打印机

### 医疗 抗菌外壳

通过日本工业标准 JIS Z2801 认证,能够杀除、抑制产品表面细菌繁殖,满足医疗(食品)行业等抗菌需求。适合打印医疗腕带、各种医药、处方、病理等标签。



### 物流 每秒6"高速打印

通过印有条形码的标签管理货品准确高效,且每秒6英寸高速打印,即使在执行高密度的标签打印工作时也能享受高效的生产力。适合打印三层标签等快递单。



高速 高清晰305dpi  
抗菌外壳 中文对应

### 零售 打印介质广泛

适合打印各种货架标签、商品价格标签、产品合格证等。



### 票务 最新简体中文字库 GB18030

字库覆盖全面,适合打印影剧院、游乐场、展览会等入场券。




抗菌外壳



中文字库



打印头自测



内存8MB

# CZ4系列 4英寸抗菌热敏·热转印紧凑型桌面打印机

打印机型号	 CZ408	 CZ412
打印方式	热敏 / 热转印	
打印分辨率	8dots/mm(203dpi)	12dots/mm(305dpi)
最大打印速度	150mm/秒(6ips)	100mm/秒(4ips)
最大打印范围	W 104mm×P 300mm	
CPU	32bits RISC	
打印机内存	Flash Rom:8MB, SDRAM:8MB	
标签厚度	0.06 ~ 0.19mm	
标签尺寸	连续式样(含底纸) 长度:7 ~ 300mm(10 ~ 303mm) 宽度:22 ~ 107mm(25 ~ 110mm)	
	切割式样(含底纸) 长度:22 ~ 300mm(25 ~ 303mm) 宽度:22 ~ 107mm(25 ~ 110mm)	
	可撕式样(含底纸) 长度:22 ~ 300mm(25 ~ 303mm) 宽度:22 ~ 107mm(25 ~ 110mm)	
标准字体	简体(GB18030) or 繁体中文(Big 5 需下载)	
一维码	UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39, CDDE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, INDUSTRIAL 2of5, MATRIX 2of5, BOOKLAND, MSI, POSTNET, GS1 DATABAR(RSS)	
二维码	PDF417(Ver2.4), MAXI Code(Ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200)	
组合符号	EAN-13 组合(CC-A/B), EAN-8 组合(CC-A/B), UPC-A 组合(CC-A/B), UPC-E 组合(CC-A/B), GS1-128 组合(CC-A/B/C), GS1 限定组合(CC-A/B), GS1 DataBar 截平组合(CC-A/B), GS1 DataBar 组合(CC-A/B), GS1 DataBar 堆集组合(CC-A/B), GS1 DataBar 扩展组合(CC-A/B), GS1 DataBar 堆集全方位组合(CC-A/B), GS1 DataBar 扩展堆集组合(CC-A/B)	
自检功能	打印头检测功能, 标签用完检测	
工作环境(温度/湿度)	运行环境:4 ~ 38°C/30 ~ 80%RH(无凝结), 储存环境:-10 ~ 60°C/15 ~ 85%RH(无凝结)	
接口	USB+LAN, USB+RS-232C, USB+Parallel(上述接口中可任选一组)	
外形尺寸/重量	W 179mm×D 238mm×H 173mm/ 1.9Kg	
电源要求/消耗电力	AC100V ~ 240V +/-10%/ 45W 90VA, 待机时:4.5W 15VA	
选配件	切刀、剥离器、时钟日历功能	
打印驱动	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008/7, Windows Server 2008, Server 2008 R2/7	

## 操作注意事项



※放置或更换标签纸前, 需往前拨蓝色卡扣, 以便开合卡槽



※往上拨动滚轴两边的卡扣即可方便的更换滚轴



※开合处设有卡扣, 避免关闭盒盖时夹伤手指

备注: SIAA 标志, 表示该产品符合 ISO22196 法的评定结果, 根据抗菌产品技术协会的指导要求进行品质管理, 且认证信息公开。

**原厂  
正品**

保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境, 贴身提供高品质的消耗品。

标签吊牌等耗材由 SATO 无锡标签工厂生产, 配有无尘车间, 品质保证。

**售后  
保障**

安心的售后支援体系 ○客服中心 021-6434-4134

在使用 SATO 产品的过程中, 出现故障或疑难问题请致电, 我们将就近安排 SATO 的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。我们还提供定期点检和保修服务, 保障客户系统正常运作。



★SATO授权代理店

北京 太原 烟台 郑州 武汉  
合肥 重庆 成都 昆明 南京  
杭州 福州 东莞 海口 厦门  
西安 沈阳 长沙

●SATO分公司及分支机构

上海 深圳 大连 北京 青岛  
无锡 广州 天津 江门

## 佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 全国销售热线: 400 820 6875

### 上海总部

营业时间: 周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)  
Add: 上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706-4708  
Zip: 200063  
Tel: 021-3252 2777 Fax: 021-6309 1318  
Email: sales-ssc@sato-global.com

### 深圳分公司

Add: 深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室  
Zip: 518048  
Tel: 0755-8344 8631 Fax: 0755-8344 8630

### 大连事务所

Add: 大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室 Zip: 116600 Tel: 0411-8803-4618

### 无锡事务所

Add: 无锡市滨湖区经济技术开发区大通路507号 Zip: 214000 Tel: 0510-66969562

### 广州事务所

Add: 广州市萝岗区荔红二路18号飞晟文汇一街2号1101室 Zip: 510530 Tel: 020-8203-8790

北京办事处 | 天津办事处 | 青岛办事处 | 江门办事处

本宣传册制作于2017年7月

■ ©2017佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司保留所有权利, Rev A

■ 内容如有变更, 恕不另行通知。

■ 严禁任何未经授权转载或抄袭本宣传册的部分或全部内容的一切行为。

■ SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。